



Tabela de sublimação

Feito por Estamparia Ventura



Produto	Temperatura	Tempo
Caneca de Cerâmica	200 graus	180 segundos
Caneca de Polímero	170 graus	130 segundos
Caneca de vidro	200 graus	200 segundos
Squeeze de alumínio	200 graus	150 segundos
MDF Resinado	160 graus	40 segundos
Poliéster (Sublimado)	180 graus	35 segundos
DTF e TermoVinil	160 graus	15 segundos
Azulejo	200 graus	350 segundos
Kraft	180 graus	60 segundos
Quebra-cabeça	200 graus	40 segundos
Acrílico Transparente	200 graus	60 segundos
NeoPrene	200 graus	20 segundos